

Alfa Laval Vermischungssicheres Unique-Ventil für große Partikel (Unique LP)

Doppelsitzventile

Einführung

Das Ventil Alfa Laval Unique Mixproof-Ventil für große Partikel (LP) ist ein vielseitiges, hochflexibles und Doppelsperr- und Entlüftungsventil für das sichere und effiziente Management von Flüssigkeiten an Kreuzungspunkten in Matrixrohrleitungssystemen. Das Ventil ermöglicht den gleichzeitigen Volumenstrom von zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten durch das gleiche Ventil, ohne dass es zu einer Vermischung kommt.

Durch die modulare Bauweise und eine Vielzahl von Optionen kann das Ventil an jede Prozessanforderung angepasst werden - seien es höhere Anforderungen an die Reinigbarkeit oder die Fähigkeit, dank Ventilkegeln mit Balancer hohem Druck standzuhalten. Das Ventil ist für den schonenden Umgang mit Produkten, die große Partikel bis zu 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm) enthalten, oder für solche mit hoher Viskosität konzipiert.

Einsatzbereich

Das Alfa Laval Unique LP Mixproof-Ventil wurde für den Einsatz in hygienischen Prozessen entwickelt, die Prozesssicherheit und kontinuierliches Volumenstrommanagement von Flüssigkeiten mit großen Partikeln erfordern, die eine schonende Handhabung in der Milch-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie und vielen anderen Branchen erfordern.

Vorteile

- Erhöhte Produktsicherheit
- Auslaufsicherer Betrieb
- Optimierte Anlageneffizienz und verbesserte Reinigbarkeit
- Schonende Produktbehandlung
- Einfache Wartung

Standardausführung

Das Alfa Laval Unique Mixproof LP-Ventil besteht aus einer Reihe von Basiskomponenten, einschließlich Ventilgehäuse, Ventilkegel und Stellantrieb. Es gibt zwei Größen: 4" und 6". Das standardmäßige 6"-Ventil ist mit einem unteren Ventilkegel mit Balancer ausgestattet, das vor den Folgen von Druckspitzen und Druckschlägen schützt. Um Partikel bis 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm) aufnehmen zu können, ist das 4"-Ventil nicht mit einem unteren Ventilkegel mit Balancer ausgestattet, sondern wird mit einem Booster-Stellantrieb geliefert, um einen Produktdruck von bis zu 10 bar aufnehmen zu können.




Leckageerkennungsbohrungen ermöglichen die Sichtkontrolle ohne Demontage der Membran und somit eine frühzeitige Erkennung von Verschleißteilen. Die einfach ausbaubaren Teile tragen zu einem verlässlichen Betrieb und zu reduzierten Wartungskosten bei.

Arbeitsprinzip

Das Alfa Laval Unique Mixproof LP-Ventil ist ein federschießendes Ventil (NC), das mithilfe von Druckluft aus der Ferne gesteuert wird. Das Ventil hat zwei unabhängige Kegeldichtungen zur Trennung der Flüssigkeiten; der Raum zwischen den Dichtungen bildet bei jedem Betriebszustand eine Leckagekammer bei atmosphärischem Druck. Leckage tritt nur selten auf, aber sollte sie auftreten, läuft das Produkt in die Leckagekammer und tritt durch den Bodenauslass aus, so dass es leicht zu erkennen ist.

Bei offenem Ventil ist die Leckagekammer geschlossen. Das Produkt fließt dann von einer Leitung zur anderen. Die radiale Bauweise des Ventils sorgt dafür, dass während des Ventilbetriebs praktisch kein Produkt verschüttet wird.

Zertifikate



Authorized to carry the 3A symbol

TECHNISCHE DATEN

Druck

Max. Produktdruck:	1000 kPa (10 bar)
Min. Produktdruck:	Vakuum
Luftdruck:	Max. 8 bar

Temperatur

Temperaturbereich:	-5 °C bis +125 °C (abhängig vom Elastomertyp)
--------------------	---

ATEX

Klassifizierung:	II 2 G D ¹
------------------	-----------------------



Hinweis! Um Unique Mixproof-Ventile in ATEX-Umgebungen zu verwenden, muss bei den Ventiltypen, bei denen das Ventil mit montierter Abdeckung geliefert wird, die blaue Kunststoffabdeckung am unteren Stopfen entfernt werden

¹ Dieses Gerät fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/34/EU und muss keine separate CE-Kennzeichnung gemäß der Richtlinie tragen, da das Gerät keine eigene Zündquelle hat.

Physikalische Daten

Materialien

Produktberührte Edelstahlteile:	1.4404 (316L)
Sonstige Stahlteile:	1.4301 (304)
Oberflächengüte, außen	Halbblank (gestrahlt)
Oberflächengüte, innen	Blank (poliert), Ra < 0,8 µm
Produktberührte Teile:	EPDM
Sonstige Dichtungen:	
CIP-Dichtungen:	EPDM
Dichtungen des Stellantriebs:	NBR
Führungsbänder:	PTFE


Verfügbarkeit

Diese LP-Ausführung des Unique Mixproof-Ventils ist ein hochmodernes Ventil, wenn es um Prozesssicherheit und Hygiene geht. Das Unique Mixproof LP-Ventil ist in den Größen 4 " und 6" erhältlich.

Optionen

- Gewindestutzen oder Klemmverbindungen gemäß erforderlicher Norm.
- Steuerungs- und Indikatoreinheit: ThinkTop
- Seitenindikator zur Stellungsrückmeldung des oberen Sitzhubes
- Produktberührte Dichtungen aus HNBR, NBR oder FPM

Ventilgehäusekombinationen



Druckabfall-/Leistungsdiagramme




Abbildung 1. Druckabfall-/Leistungsdiagramm, obere Gehäuse




Abbildung 2. Druckabfall-/Leistungsdiagramm, zwischen den Gehäusen




Abbildung 3. Druckabfall-/Leistungsdiagramm, unteres Gehäuse



Hinweis!

Für die Diagramme gilt Folgendes:
 Medium: Wasser (20°C).
 Messung: Gemäß VDI 2173,

Druckluft- und CIP-Verbrauch

Größe	OD	
	4"	6"
Kv-Wert		
Oberer Sitzhub	[m³/h] 3,2	7,1
Unterer Sitzhub	[m³/h] 2,9	6,0
Luftverbrauch		
Oberer Sitzhub	[n Liter] ¹ 0,62	0,62
Unterer Sitzhub	[n Liter] ¹ 0,21	0,21
Hauptbewegung	[n Liter] ¹ 3,54	3,54

¹ [n Liter] = Volumen bei atmosphärischem Druck

Formel zur Berechnung des CIP-Volumenstroms während des Sitzhubs:

(bei Flüssigkeiten mit vergleichbarer Viskosität und Dichte wie Wasser):

$$Q = K_v \cdot \sqrt{\Delta p}$$

$$Q = \text{CIP - Volumenstrom (m}^3/\text{h)}$$

K_v = K_v -Wert aus obiger Tabelle.

Δp = CIP-Druck (bar)

Maße (mm)





Abbildung 5. 4''




Abbildung 6. 6''




Abbildung 7. 6''

Abbildung 4. 4''

Größe	4"	6"
A	1038,00	1002,00
B	350,00	440,00
C ¹	123,60	172,67
OD	101,60	152,40
ID	97,60	146,86
t	2,00	2,77
E	166,00	211,00
F1	75,00	75,00
F2	5,00	5,00
øD	186,00	186,00
L	534,00	379,00
M/Tri-clamp	21,00	38,60
Gewicht (kg)	64,90	86,20

¹ Hinweis! Maß C kann immer mit der Formel $C = \frac{1}{2}ID\text{-oben} + \frac{1}{2}ID\text{-unten} + 26\text{ mm}$ berechnet werden.

Dieses Dokument und sein Inhalt unterliegen dem Urheberrecht und anderen geistigen Eigentumsrechten, die im Besitz von Alfa Laval Corporate AB sind. Dieses Dokument darf weder als ganzes noch in Teilen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Alfa Laval Corporate AB auf irgendeine Weise noch mit irgendwelchen Mitteln oder zu irgendeinem Zweck kopiert, reproduziert oder übertragen werden. Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen und Dienstleistungen dienen als Nutzen und Service für den Benutzer. Es werden keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der Genauigkeit oder Eignung dieser Informationen und dieser Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck gegeben. Alle Rechte sind vorbehalten.

So können Sie sich mit Alfa Laval in Verbindung setzen:

Kontaktpersonen und -adressen weltweit werden auf unserer Website gepflegt. Bei Interesse besuchen Sie uns gerne auf unserer Homepage www.alfalaval.com.